

**Grosa de madeira, semicircular, Corte 2 (médio), Comprimento sem espigão: 250****Dados do pedido**

Número do pedido	519330 250
GTIN	4009215007176
Classe de artigo	56B

Descrição**Versão:**

As peças em bruto são forjadas em estampagem, retificadas e dotadas de um corte exato com densidade e profundidade uniformes até à zona da borda. Depois de um tratamento térmico minucioso durante a têmpera, esta grosa/lima de precisão de madeira de alta qualidade obtém os **melhores resultados de desempenho de imagem e vida útil.**

De meia-cana**Descrição técnica**

Comprimento sem espigão	250 mm
Secção transversal	25×7 mm
Corte	Corte 2 (médio)
Forma	C
Norma	DIN 7263
Tipo de produto	Grosa para madeira

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Plástico, GFK	condicionalmente adequado		

Madeira	adequado
---------	----------

Acessórios

Cabo de lima em madeira dura Comprimento total 140	519400 140
Cabo de plástico para limas Comprimento total 110	519510 110
Cabo de plástico para limas Comprimento total 125	519510 125
Cabo de plástico para limas Comprimento total 110	519550 110
Cabo de plástico para limas Comprimento total 120	519550 120
Cabo de lima ergonómico biocomponente Comprimento total 110	519600 110
Cabo de lima ergonómico biocomponente Comprimento total 120	519600 120
Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 100X25	576000 100X25
Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 115X40	576000 115X40
Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 80X20	576000 80X20