

**HOLEX**

## Jogo de limas com cabo bicomponente 5 peças em estojo enrolável, Corte 2, Comprimento sem espigão: 200mm



### Dados do pedido

Número do pedido	517420 200
GTIN	4045197185006
Classe de artigo	52A

### Descrição

**Modelo:**

As peças em bruto são forjadas e retificadas e adquirem um corte exato de densidade e profundidade uniformes graças a máquinas especiais. As **limas não abauladas** têm uma forma de dente adaptada ao respetivo tipo de liagem.

Para proteger as limas, os jogos estão bem acondicionados em **estojos de enrolar robustos em nylon**.

As limas protegidas não se sujam e o corte não se danificada; isto garante um desempenho consistentemente elevado de liagem, superfícies limadas lisas e uma vida útil prolongada.

**Corte 2** = meio-acabamento.

Com ergonómicos cabos de plástico bicomponente.

**Utilização:**

**Lima de qualidade** para utilização em oficina com longa vida útil e alto desempenho de liagem.

**Material fornecido:**

Jogo de limas **de 5 peças** com uma **lima plana, triangular, quadrada, de meia-cana e redonda cada**.

### Descrição técnica

Comprimento sem espigão	200 mm
Atributo do nome do produto	Corte 2

Corte	2
Norma	DIN 7261
Número de limas individuais	5
Tipo de produto	Lima de oficina

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		

### Acessórios

Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 100X25	576000 100X25
Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 115X40	576000 115X40
Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 80X20	576000 80X20