



Dados do pedido

Número do pedido	481050 60
GTIN	4045197210234
Classe de artigo	42K

Descrição

Modelo:

Todos os blocos padrão têm um número de identificação individual assinado.

Tam. 0,5 a 10 – secção transversal = 30×9 mm.

Tam. 11 a 500 – secção transversal = 35×9 mm.

Em aço especial com liga, cuidadosamente temperado e distendido.

Classe de tolerância 1 para controlar medidas de ensaio, calibres de ensaio e para ajustar medidores de distâncias, bem como para os trabalhos habituais na sala de medição.

Outro modelo como n.º 480450.

Instrução:

Outras medidas nominais disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Medida nominal	60 mm
Norma	DIN EN ISO 3650
Classe de tolerância	1
Material	aço especial com liga, temperado e desapertado
Calibração	L2
Tipo de produto	Bloco padrão

Prestações de serviços

Calibração Bloco padrão aço/cerâmica comprimento máximo 100

028060 100

Calibração DAkkSBloco padrão aço comprimento máximo 100

028140 100