

Polidora angular WPO, Tipo: 72214950**Dados do pedido**

Número do pedido	077712 72214950
GTIN	4014586862743
Classe de artigo	03F

Descrição**Modelo:**

- **Controlo de velocidade eletrónico e contínuo para a melhor aplicação da ferramenta usada.**
- **Com mandril de fixação também pode ser usada como calandra acetinadora completa para trabalhos longitudinais.**
- **Máxima estabilidade da velocidade com qualquer carga e em toda a faixa de ajuste.**
- **Bloqueio de arranque automático contra reativação descontrolada após falha de energia.**

Material fornecido:

Polidora angular Fein WPO 14-25E, pega adicional. 1 mala de transporte, 1 suporte (basculante), aro de proteção, mandril de fixação para rolos com ranhura múltipla (100 mm), rolo abrasivo elástico, (100×100 mm, grão 60), rolo de velo lamelar (100×100 mm, grão 180), prato de apoio com peça autoaderente (Ø 115 mm, M14), 1 velo abrasivo com dobras onduladas 30×150 mm, mandril de fixação 15–50 mm, 10 velos abrasivos com fecho autoaderente (Ø 115 mm fino).

Acessórios especiais:

Conjunto padrão para superfícies, n.º 077718 tam. F, conjunto de acetinar para perfis, n.º 077718 tam. S, conjunto para polir, n.º 077718 tam. P, conjunto para tubos, n.º 077718 tam. R.

Descrição técnica

Consumo energético	1200 W
Designação do fabricante	Conjunto inicial WPO - aço inoxidável

Peso	2,4 kg
Alojamento de ferramenta	M14
Ø máximo da ferramenta de polimento	250 mm
vibração máxima conforme EN	3,5 m/s ²
Faixa de rotação	900 - 2500 r,p,m,
embalagem	Mala de transporte
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Polidora

Acessórios

Conjunto de aço inoxidável para polidora angular WPO Tipo S	077718 S
Conjunto de aço inoxidável para polidora angular WPO Tipo F	077718 F
Conjunto de aço inoxidável para polidora angular WPO Tipo R	077718 R