



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 481050 15 |
| GTIN | 4045197210081 |
| Classe de artigo | 42K |

Descrição

Modelo:

Todos os blocos padrão têm um número de identificação individual assinado.

Tam. 0,5 a 10 – secção transversal = 30×9 mm.

Tam. 11 a 500 – secção transversal = 35×9 mm.

Em aço especial com liga, cuidadosamente temperado e distendido.

Classe de tolerância 1 para controlar medidas de ensaio, calibres de ensaio e para ajustar medidores de distâncias, bem como para os trabalhos habituais na sala de medição.

Outro modelo como n.º 480450.

Instrução:

Outras medidas nominais disponíveis a pedido.

Descrição técnica

| | |
|----------------------|---|
| Medida nominal | 15 mm |
| Norma | DIN EN ISO 3650 |
| Classe de tolerância | 1 |
| Material | aço especial com liga, temperado e desapertado |
| Calibração | L2 |
| Tipo de produto | Bloco padrão |

Prestações de serviços

Calibração Bloco padrão aço/cerâmica comprimento máximo 100

028060 100

Calibração DAkkSBloco padrão aço comprimento máximo 100

028140 100