

**Cinta abrasiva grão de cerâmica XK870T, 20x520 mm, Granulometria: 40****Dados do pedido**

Número do pedido	558401 40
GTIN	4018875525593
Classe de artigo	56V

**Descrição****Modelo:**

**Fita abrasiva XK870** com **grão de cerâmica (CER)** autoafiante para um rendimento de lixamento muito elevado e longa vida útil. A camada adicional de lixamento ativo (**TOP Size**) garante uma abrasão sem aquecer e aumenta o desempenho de corte de aparas. Tecido T (robusto e flexível) para utilização em **máquinas portáteis**.

**Utilização:**

Para o processamento de todos os aços, especialmente adequada para materiais difíceis de processar, como **aço inoxidável, ligas de níquel, cromo, titânio, alumínio**.

**Instrução:**

Outras granulometrias, qualidades e dimensões disponíveis sob consulta, de acordo com as quantidades mínimas do fabricante. Se não for dada outra indicação ao encomendar, as cintas serão entregues com a ligação padrão. As fitas abrasivas para calandras acetinadoras estão disponíveis com o n.º 568526 e seguintes.

**Descrição técnica**

Granulometria	40
Série	XK870T

Abrasivo	Corindo de cerâmica
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Largura da cinta abrasiva	20 mm
Comprimento da cinta abrasiva	520 mm
Atributo do nome do produto	20×520 mm
Tipo de produto	Cinta abrasiva

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		