

RENISHAW**Medidor de bola de rubi Comprimento 10/11 mm, Ø da esfera D: 0,3****Dados do pedido**

Número do pedido	494220 0,3
GTIN	2050000973604
Classe de artigo	49F

Descrição**Versão:**

Apalpador de bola de rubi com rosca de ligação M2

Nota:

Mais insertos de apalpador com outras dimensões e modelos de haste a pedido.

Descrição técnica

Peso	0,3 g
Ø da esfera D	0,3 mm
comprimento de trabalho efetivo	2 mm
Ø da haste S	0,2 mm
Material da haste	Metal duro
Comprimento L	10 mm
Rosca de ligação	M2
Material da ponta	Rubin
Tipo de produto	Apalpador

Acessórios

Extensão de inserto de medidor Comprimento 10	494214 10
---	-----------

Extensão de inserto de medidor Comprimento 20	494214 20
Extensão de inserto de medidor Comprimento 30	494214 30
Extensão de inserto de medidor Comprimento 40	494214 40
Adaptador Tipo M3/M2	494218 M3/M2
Suporte de inserto do medidor de 5 vias M2 Tipo M2/5	494219 M2/5
Kit de limpeza de medidor	494240