



## Lima triangular de precisão, Comprimento sem espigão mm/corte suíço: 125/0



### Dados do pedido

Número do pedido	524000 125/0
GTIN	613548067949
Classe de artigo	53B

### Descrição

#### Modelo:

As **limas de precisão suíças** satisfazem as mais elevadas exigências em termos de precisão de forma e de corte, desempenho de limagem e vida útil. Aço especial com uma dureza de **65–66 HRC**. Ao contrário das limas de oficina, estas ferramentas têm **formas ligeiramente abauladas** e precisamente adaptadas à respetiva aplicação, assim como ângulos de corte especiais e uma gama alargada de diferentes cortes. Isto garante superfícies de limagem consistentemente lisas com um desempenho de limagem muito económico.

**Todos os lados picados; ponta pontiaguda.**

### Descrição técnica

Comprimento sem espigão	125 mm
Largura	8,3 mm
corresponde ao corte alemão	1 – 2
Tipo de produto	Lima de precisão

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		

Aço < 55 HRC	adequado
Aço < 60 HRC	adequado
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado
INOX	adequado
Ti	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
Plástico, GFK	adequado
Madeira	adequado
Uni	condicionalmente adequado

## Acessórios

Cabo de plástico para limas Comprimento total 90	519510 90
Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 100X25	576000 100X25
Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 115X40	576000 115X40
Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 80X20	576000 80X20