

**Lima quadrada de precisão, Comprimento sem espigão mm/corte suíço: 150/0****Dados do pedido**

Número do pedido	524500 150/0
GTIN	613548068847
Classe de artigo	53B

Descrição**Modelo:**

As **limas de precisão suíças** satisfazem as mais elevadas exigências em termos de precisão de forma e de corte, desempenho de limagem e vida útil. Aço especial com uma dureza de **65–66 HRC**. Ao contrário das limas de oficina, estas ferramentas têm **formas ligeiramente abauladas** e precisamente adaptadas à respetiva aplicação, assim como ângulos de corte especiais e uma gama alargada de diferentes cortes. Isto garante superfícies de limagem consistentemente lisas com um desempenho de limagem muito económico.

Todos os lados picados; ponta pontiaguda. Forma romba.

Descrição técnica

Largura	5,5 mm
Comprimento sem espigão	150 mm
corresponde ao corte alemão	1 – 2
Tipo de produto	Lima de precisão

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		

Aço < 60 HRC	adequado
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado
INOX	adequado
Ti	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
Plástico, GFK	adequado
Madeira	adequado
Uni	condicionalmente adequado

Acessórios

Cabo de lima em madeira dura Comprimento total 100	519400 100
Cabo de plástico para limas Comprimento total 100	519510 100
Cabo de plástico para limas Comprimento total 90	519510 90
Cabo de plástico para limas Comprimento total 110	519550 110
Cabo de lima ergonómico biocomponente Comprimento total 110	519600 110
Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 100X25	576000 100X25
Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 115X40	576000 115X40
Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 80X20	576000 80X20