

Jogo de espigas de controlo em caixa de madeira Classe de tolerância 2, Tipo: 81**Dados do pedido**

Número do pedido	483811 81
GTIN	2050001057006
Classe de artigo	48A

Descrição**Versão:**

Em aço de calibre de alta qualidade, temperado (60 ± 2 HRC) e endurecido. Os jogos de espigas de controlo estão claramente dispostos numa caixa de madeira com orifícios rotulados (a partir de 1,5 mm \varnothing , as espigas de controlo também são diretamente rotuladas). Comprimento da espiga de controlo de 40 mm a \varnothing 0,99 mm, acima 70 mm. De \varnothing 0,1 mm a \varnothing 2,49 mm em ambos os lados com chanfro, a partir de \varnothing 2,5 mm um lado com chanfro.

Classe de tolerância 2: \varnothing do pino $\pm 0,002$ mm.

Utilização:

Para trabalhos na perfuradora de calibre ou na construção de ferramentas e dispositivos. P. ex., para medir as tolerâncias dos orifícios, para verificar o rolamento dos orifícios, para verificar as tolerâncias de distância de dois orifícios, para medir rodas dentadas ou roscas, bem como para verificações de ângulo e perfil, etc.

Descrição técnica

Faixa da medida nominal	1 - 5 mm
Número de espigas de controlo	81
Passo	0,05 mm

Ficha de dados

Norma	DIN 2269
Classe de tolerância	2
Dureza	60 ± 2 HRC
Material	Aço de calibre
embalagem	caixa estável
Calibração	S18
Tipo de produto	Espiga de controlo

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/483811-81>