



Dados do pedido

Número do pedido	483900 9
GTIN	2050001048882
Classe de artigo	48A

Descrição

Modelo:

Em aço de calibre de alta qualidade, temperado (60 ± 2 HRC) e endurecido. Superfície retificada e esmerilada. A partir de $\varnothing 1,5$ mm com indicação de medidas, 0,1 mm – 0,99 mm sem chanfro. A partir de 1,0 mm, um lado com chanfro.

Classe de tolerância 1: \varnothing do pino $\pm 0,001$ mm.

Utilização:

Desengordurar antes da utilização e lubrificar após a utilização.

Instrução:

Ao encomendar, **especificar adicionalmente o \varnothing pretendido**, p. ex., n.º 483900 tam. 5 **10,08** ou 483920 tam. 5 **10,082**.

Descrição técnica

Comprimento do pino de medição	70 mm
Passo	0,01 mm
Medida nominal	19 - 20 mm
Norma	DIN 2269
Classe de tolerância	1
Dureza	60 ± 2 HRC
Material	Aço de calibre
Tipo de produto	Espiga de controlo

Prestações de serviços

028240 20

Calibração Espiga de controlo Ø máximo 20

Calibração DAkkSEspiga de controlo Ø máximo 20

028260 20