

**HOLEX****Cinta abrasiva de velo (A), 13x610 mm, Comparação da granulometria: 100****Dados do pedido**

Número do pedido	558484 100
GTIN	4045197527554
Classe de artigo	52E

**Descrição****Modelo:**

Velo de nylon sintético com grão de lixa com aglomerado de resina sintética, longa vida útil, **qualidade da superfície uniforme, baixa geração de calor.**

**Utilização:**

Para a retificação posterior de superfícies retificadas previamente ou escovadas para obter resultados consistentes e reproduutíveis. Também é adequado para remover películas de ferrugem finas, sujidades leves e descolorações.

**Descrição técnica**

Grau de finura	grosso
Cor	castanho
Comparação da granulometria	100
Versão	A coarse
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %

Largura da cinta abrasiva	13 mm
Comprimento da cinta abrasiva	610 mm
Atributo do nome do produto	13x610 mm
Tipo de produto	Cinta abrasiva de velo

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		