



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 483910 6 |
| GTIN | 2050001048950 |
| Classe de artigo | 48A |

Descrição

Modelo:

Em aço de calibre de alta qualidade, temperado (60 ± 2 HRC) e endurecido. Superfície retificada e esmerilhada. A partir de $\varnothing 1,5$ mm com indicação de medidas, 0,1 mm – 0,99 mm sem chanfro. A partir de 1,0 mm, um lado com chanfro.

Classe de tolerância 2: \varnothing do pino $\pm 0,002$ mm.

Utilização:

Desengordurar antes da utilização e lubrificar após a utilização.

Instrução:

Ao encomendar, **especificar adicionalmente o \varnothing pretendido**, p. ex., n.º 483900 tam. 5 **10,08** ou 483920 tam. 5 **10,082**.

Descrição técnica

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Comprimento do pino de medição | 70 mm |
| Passo | 0,01 mm |
| Medida nominal | 12 - 13,99 mm |
| Norma | DIN 2269 |
| Classe de tolerância | 2 |
| Dureza | 60 ± 2 HRC |
| Material | Aço de calibre |
| Tipo de produto | Espiga de controlo |

Prestações de serviços

028240 20

Calibração Espiga de controlo Ø máximo 20

Calibração DAkkSEspiga de controlo Ø máximo 20

028260 20