

**Lima de agulha de precisão Comprimento total 180 mm, SH 00 / DH 00, Tipo: 1****Dados do pedido**

Número do pedido	527150 1
GTIN	613548046227
Classe de artigo	53B

Descrição**Modelo:**

As limas tipo agulha de precisão suíças satisfazem as mais elevadas exigências em termos de precisão de forma e de corte, desempenho de limagem e vida útil. Comprimento de corte = $\frac{1}{2}$ do comprimento da lima. Fabricada em aço especial para limas de precisão com alta resistência ao desgaste (65-66 HRC). Formas adaptadas com precisão, ângulos de corte especiais e ampla gama de diferentes cortes. Alto desempenho de limagem.

Cabo de fixação rápida com o n.º 519700.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Instrução:

Ver também as limas de precisão Habilis n.º 527050 – 527070.

Descrição técnica

Secção transversal	6,0×1,3 mm
Comprimento total	180 mm
Superfícies limadas	4

Descrição da forma	plano rombo
Corte suíço	00
corresponde ao corte alemão	1
Atributo do nome do produto	SH 00 / DH 00
Tipo de produto	Lima de agulha de precisão

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Uni	condicionalmente adequado		

Acessórios

Cabo de libertação rápida para limas de agulha Tipo 2	519700 2
Cabo de libertação rápida para limas de agulha Tipo 3	519700 3