



Lima de agulha de precisão Comprimento total 140 mm, SH 2 / DH 3, Tipo: 1



Dados do pedido

Número do pedido	527330 1
GTIN	613548046104
Classe de artigo	53B

Descrição

Modelo:

As limas tipo agulha de precisão suíças satisfazem as mais elevadas exigências em termos de precisão de forma e de corte, desempenho de limagem e vida útil. Comprimento de corte = $\frac{1}{2}$ do comprimento da lima. Fabricada em aço especial para limas de precisão com alta resistência ao desgaste (65-66 HRC). Formas adaptadas com precisão, ângulos de corte especiais e ampla gama de diferentes cortes. Alto desempenho de limagem.

Cabo de fixação rápida com o n.º 519700.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Instrução:

Ver também as limas de precisão Habilis n.º 527050 – 527070.

Descrição técnica

Comprimento total	140 mm
Descrição da forma	plano rombo
Superfícies limadas	4

Secção transversal	4,8×1,1 mm
Corte suíço	2
corresponde ao corte alemão	4
Atributo do nome do produto	SH 2 / DH 3
Tipo de produto	Lima de agulha de precisão

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Uni	condicionalmente adequado		

Acessórios

Cabo de libertação rápida para limas de agulha Tipo 2	519700 2
Cabo de libertação rápida para limas de agulha Tipo 3	519700 3