



## Calibre macho com punho, precisão $\pm 0,5 \mu\text{m}$ , Tipo: 0



### Dados do pedido

Número do pedido	483950 0
GTIN	2050000963223
Classe de artigo	48A

### Descrição

#### Modelo:

A alternativa económica à espiga de controlo. Tolerâncias de  $\varnothing$  melhores do que a norma DIN 2269, classe de tolerância 1. Em aço de calibre de alta qualidade; punho plástico com  $\varnothing$  com rotulagem.

#### Instrução:

Ao encomendar, especificar **adicionalmente** o  $\varnothing$  pretendido, p. ex., n.º 483950 tam. 2 **0,24**.

### Descrição técnica

Passo	0,01 mm
Limite de erro	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
Medida nominal	0,06 - 0,09 mm
Classe de tolerância	1
Calibração	L5
Tipo de produto	Calibre macho

### Prestações de serviços

028240 20

Calibração Espiga de controlo Ø máximo 20

Calibração DAkkSEspiga de controlo Ø máximo 20

028260 20