

**Limas de agulha de precisão Jogo de 6 peças, Comprimento total mm/corte suíço: 140/1****Dados do pedido**

Número do pedido	527650 140/1
GTIN	613548181072
Classe de artigo	53B

Descrição**Modelo:**

As limas tipo agulha de precisão suíças satisfazem as mais elevadas exigências em termos de precisão de forma e de corte, desempenho de limagem e vida útil. Comprimento de corte = $\frac{1}{2}$ do comprimento da lima. Fabricada em aço especial para limas de precisão com alta resistência ao desgaste (65-66 HRC). Formas adaptadas com precisão, ângulos de corte especiais e ampla gama de diferentes cortes. Alto desempenho de limagem.

Cabo de fixação rápida com o n.º 519700.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Índice:

Por cada 1 unidade

Forma 1; 3; 4; 5; 6; 10

Material fornecido:

Em estojo de plástico.

Instrução:

Ver também as limas de precisão Habilis n.º 527050 – 527070.

Descrição técnica

Corte suíço	1
Comprimento total	140 mm
Tipo de produto	Lima de agulha de precisão

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Uni	condicionalmente adequado		

Acessórios

Cabo de libertação rápida para limas de agulha Tipo 2	519700 2
Cabo de libertação rápida para limas de agulha Tipo 3	519700 3