



## Lima de agulha de precisão VALTITAN Comprimento total 180 mm, SH 0 / DH 1, Tipo: 1



### Dados do pedido

Número do pedido	527550 1
GTIN	613548045534
Classe de artigo	53B

### Descrição

**Modelo:**

**Lima tipo agulha de alto desempenho** com resistência ao desgaste extremamente elevada. Dureza da superfície **1200 HV**. A forma especial do dente impede que a lima fique obstruída com aparas, bastando bater ligeiramente (na madeira) para limpar sem esforço.

**Norma:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

### Descrição técnica

Superfícies limadas	4
Secção transversal	6,0×1,3 mm
Comprimento total	180 mm
Descrição da forma	plano rombo
Corte suíço	0
corresponde ao corte alemão	1
Atributo do nome do produto	SH 0 / DH 1
incl. cabo de lima	não
Tipo de produto	Lima de agulha de precisão

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Uni	adequado		

---

## Acessórios

Cabo de libertação rápida para limas de agulha Tipo 2	519700 2
Cabo de libertação rápida para limas de agulha Tipo 3	519700 3