



## Jogo de limas de lapidação de precisão SH 2 = médio (12 unidades)



### Dados do pedido

Número do pedido	528310
GTIN	2050001697981
Classe de artigo	53B

### Descrição

#### Modelo:

As peças em bruto **das limas estriadas de precisão suíças** são forjadas e retificadas e, graças a máquinas de precisão, são fornecidas com um corte extremamente exato de densidade e profundidade uniformes, com uma dureza de **65 – 66 HRC**. O corte picado de forma exata até à ponta mais externa comprova a qualidade destas limas estriadas. Máxima precisão de forma, enorme desempenho de limagem com vida útil extremamente longa distinguem estas limas estriadas de precisão.

#### Utilização:

Para trabalhos precisos e delicados mesmo com materiais muito duros, por exemplo, no fabrico de moldes e ferramentas.

#### Material fornecido:

Em estojo de enrolar. 1 lima de precisão cada n.º 528300 Forma 711 – 790.

### Descrição técnica

Grau de finura	médio
Corte suíço	2
Número de cortes	25 cm
Comprimento total	180 mm

Número de limas individuais

12

Tipo de produto

Lima de lapidação de precisão

**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Uni	condicionalmente adequado		

**Acessórios**

Lima de lapidação de precisão média Comprimento 180 mm Tipo 711

528300 711

Lima de lapidação de precisão média Comprimento 180 mm Tipo 713

528300 713

Lima de lapidação de precisão média Comprimento 180 mm Tipo 731

528300 731

Lima de lapidação de precisão média Comprimento 180 mm Tipo 732

528300 732

Lima de lapidação de precisão média Comprimento 180 mm Tipo 741

528300 741

Lima de lapidação de precisão média Comprimento 180 mm Tipo 750	528300 750
Lima de lapidação de precisão média Comprimento 180 mm Tipo 761	528300 761
Lima de lapidação de precisão média Comprimento 180 mm Tipo 763	528300 763
Lima de lapidação de precisão média Comprimento 180 mm Tipo 764	528300 764
Lima de lapidação de precisão média Comprimento 180 mm Tipo 771	528300 771
Lima de lapidação de precisão média Comprimento 180 mm Tipo 781	528300 781
Lima de lapidação de precisão média Comprimento 180 mm Tipo 790	528300 790
Estojo enrolável para limas de lapidação Número de compartimentos 12	528510 12