



## Lima de lapidação de precisão com serrilha grossa Comprimento 180 mm, SH 0 / DH 1, Tipo: 711



### Dados do pedido

Número do pedido	528200 711
GTIN	613548076583
Classe de artigo	53B

### Descrição

#### Modelo:

As peças em bruto **das limas estriadas de precisão suíças** são forjadas e retificadas e, graças a máquinas de precisão, são fornecidas com um corte extremamente exato de densidade e profundidade uniformes, com uma dureza de **65 – 66 HRC**. O corte picado de forma exata até à ponta mais externa comprova a qualidade destas limas estriadas. Máxima precisão de forma, enorme desempenho de limagem com vida útil extremamente longa distinguem estas limas estriadas de precisão.

#### Utilização:

Para trabalhos precisos e delicados mesmo com materiais muito duros, por exemplo, no fabrico de moldes e ferramentas.

### Descrição técnica

Secção transversal	8,3×2,4 mm
Grau de finura	grosso
Corte suíço	0
corresponde ao corte alemão	1
Número de cortes	16 cm
Comprimento total	180 mm
Atributo do nome do produto	SH 0 / DH 1
Tipo de produto	Lima de lapidação de precisão

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Uni	condicionalmente adequado		