

**Lima de polir – Original Arkansas (branco), grão 8000, quadrado,
Comprimento x largura: 100X13****Dados do pedido**

Número do pedido	558720 100X13
GTIN	4037073002149
Classe de artigo	56Z

Descrição**Versão:**

Pedra natural (original do Arkansas) em quartzito de grão extremamente fino, muito resistente a arestas. Para as superfícies mais finas e para uma retificação sem rebarbas. Granulometria 5000 (retificação preliminar), granulometria 8000 (polimento).

Utilização:

Para **rebarbar, afiar, retificar e chanfrar** ferramentas ou lâminas de ferramentas. Para processamento posterior de orifícios, superfícies e arestas no fabrico de moldes. Também utilizada para melhorar a superfície, ajustar e polir. **Usar de preferência com óleo, petróleo ou água.**

Nota:

A reduzida adição de óleo aumenta a vida útil e o desempenho de afiação.

Descrição técnica

Granulometria	8000
Comprimento	100 mm
Grau de finura	Polir
Largura	13 mm
Cor	branco
Abrasivo	Quartzito Arcansas
Forma	quadrado
Tipo de produto	Lima de acabamento

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
Metal duro (HM)	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Plástico, GFK	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		