

**Chave de gancho com pino, para porcas com Ø exterior: 155/165mm****Dados do pedido**

Número do pedido	628500 155/165
GTIN	4020772055035
Classe de artigo	63Q

Descrição**Versão:**

Aço especial, retificado na vertical, endurecido e temperado em tom brunido.

Chave de gancho com pino conforme DIN 1810 B.

Utilização:

Para porcas de furos em cruz DIN 1816.

Descrição técnica

comprimento total	385 mm
Ø do pino	8 mm
para porcas com Ø exterior	155 - 165 mm
Tipo	DIN 1810 B
Norma	DIN 1810 B
com pino	sim
Tipo de produto	Chave de gancho