



## Junta universal IMPACT, 3/8 polegadas



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 650600        |
| GTIN             | 4045197214805 |
| Classe de artigo | 62D           |

### Descrição

**Modelo:**

Forma robusta especial para a utilização de aparatadoras de impacto elétricas ou pneumáticas. Com perfuração transversal e ranhura anelar para fixação. Quadrado interno conforme DIN 3121.

**Por motivos de segurança, fixar sempre com pino de ligação e anel de borracha adequados.**

Quadrado externo conforme DIN 3121 F 10 com furo cónico contínuo. Quadrado interno conforme DIN 3121 G 10 com furo e ranhura anelar.

Quadrado externo conforme DIN 3121 E 10 com pino de mola, quadrado interno conforme DIN 3121 G 10 com furo e ranhura anelar.

**Material:**

Aço cromo-molibdénio, superfície brunida.

**Instrução:**

Outros tamanhos e versões a pedido.

### Descrição técnica

|  |                       |
|--|-----------------------|
| comprimento total                      | 50 mm                 |
| Quadrado de acionamento                | 3/8 polegada          |
| indicado para a utilização em máquinas | sim                   |
| Tipo de produto                        | Articulação de cardan |

## Acessórios

Conjunto de grampos de segurança para insertos, 3/8 polegada, incluindo extrator, 10 peças Tipo 2

650790 2

Anel de borracha para inserções, 3/8 polegadas Ø 22

650800 22

Pino de ligação para inserções, 3/8 polegadas  
Øxcomprimento 2,5X18

650900 2,5X18