

**Chave de duas bocas, Tamanhos da chave: 34X36****Dados do pedido**

Número do pedido	610100 34X36
GTIN	4018754018116
Classe de artigo	63A

Descrição**Versão:**

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.

Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

Descrição técnica

largura máxima da boca b1	75 mm
Tamanho da chave ₁	34 mm
largura máxima da boca b2	80 mm
Tamanho da chave ₂	36 mm
altura máxima da boca h	10 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
Comprimento da chave L	325 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posição da boca 1	15 grau

Posição da boca 2	15 grau
não produz faíscas	não
tamanhos de chave iguais dos dois lados	não
Tipo de produto	Chave de parafusos