

Garant**Chave de duas bocas, Tamanhos da chave: 14X15****Dados do pedido**

Número do pedido	610700 14X15
GTIN	4045197158949
Classe de artigo	61A

Descrição**Versão:**

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.

Com haste perfilada prática. Especialmente duradouras e com grande capacidade de carga.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado (proteção contra descasque); superfície com acabamento arredondado.

Descrição técnica

Tamanho da chave ₂	15 mm
Tamanho da chave ₁	14 mm
largura máxima da boca b1	33 mm
altura máxima da boca h	6 mm
largura máxima da boca b2	35 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
Comprimento da chave L	190 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posição da boca 1	15 grau

Posição da boca 2	15 grau
não produz faíscas	não
tamanhos de chave iguais dos dois lados	não
Tipo de produto	Chave de parafusos