



Laser de linhas cruzadas autonivelante GCL, Tipo: 2-15



Dados do pedido

Número do pedido	468488 2-15
GTIN	3165140836371
Classe de artigo	46T

Descrição

Modelo:

Laser de linhas cruzadas compacto com linhas laser autonivelantes. Rápido alinhamento horizontal e vertical de linhas. O design robusto com apoio softgrip protege contra cargas de choque. À prova de poeiras e salpicos de água. Dois pontos de prumo verticais adicionais.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

3 × pilha n.º 081561 LR6, suporte multifunções, painel-alvo para laser e saco de proteção.

Descrição técnica

Altura	106 mm
Peso	490 g
Limite de erro	±0,3 mm/m
Rosca de tripé	1/4 polegada
Rosca de tripé	5/8 polegada

Área de nivelamento	±4 grau
Tipo de proteção IP	IP 54
Alcance	15 m
Classe laser	2
Comprimento	112 mm
Largura	55 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081561 LR6
Número de pilhas incluídas	3
Cor do laser	vermelho
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Laser de linha cruzada

Acessórios

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081561 LR6
--	------------