

**Garant**

---

## Dados do pedido

Número do pedido	341420 6
GTIN	4045197883209
Classe de artigo	31J

---

## Descrição

**Modelo:**

Modelo para a indústria

Com cone para mandril DIN 238

**Utilização:**

Para encaixar nas hastas de encaixe n.º 342300 – 342887 ou diretamente no fuso da máquina.

Para perfuradoras verticais.

---

## Descrição técnica

Área de aperto	0 - 8 mm
Ø exterior	37 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada	78 mm
Cone para mandril	B 10
Ø máximo do cone para mandril	10,094 mm
Tipo de produto	Bucha sem chave