



Roquete de dentes finos "Zyklop Speed" reversível, 1/4 polegada com cabeça giratória e ejetor



Dados do pedido

Número do pedido	632390
GTIN	4013288121868
Classe de artigo	63F

Descrição

Modelo:

A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem uma função ótima e uma longa vida útil.

Com extrator e disco de reversão para marcha à direita e à esquerda.

Cabeça de roquete de rotação livre com posições de bloqueio definidas a 0° (utilização como chave de parafusos) e a 75° e 90° em ambos os lados. Ângulo de trabalho 5°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Indicado para:

Insertos de acionamento manual.

Descrição técnica

Designação do fabricante	8000 A
Quadrado de acionamento	1/4 polegada
comprimento total	152 mm
Número de dentes	72
Ângulo de trabalho	5 grau
Tipo de produto	Roquete

