



## Dados do pedido

Número do pedido	081353 10
GTIN	2050001919397
Classe de artigo	04E

## Descrição

### Modelo:

A série Planonlight LED **Black** é a mais forte, **mais densa** e **compacta** de todas as lanternas de trabalho Planonlight. Variante de montagem com opções de fixação flexíveis para os âmbitos industriais mais difíceis.

- **Luminosidade máxima com LEDs de 157 lúmenes/Watt.**
- **Absolutamente livre de manutenção (com uma vida útil de 50.000 h).**
- **Ideal para o reequipamento devido aos designs extremamente compactos, também para utilização em máquinas muito angulares.**
- **Extremamente versátil com 8 modelos diferentes (versão incorporada a pedido).**
- **Fixação flexível: Montagem embutida ou com suporte ajustável adequado 081381 para montagem no teto a 45°.**
- **Princípio de vedação melhorado e comprovado com IP68 e IP69K (estanque a emulsões).**

### Instrução:

**Tensão operacional 24 V CC - a ligação direta à tensão de rede (230 V/50 Hz) destrói a lanterna!**Ligação à tensão de rede através do transformador nº 081375.

## Descrição técnica

Peso	500 g
------	-------

Fluxo luminoso	1300 lm
Consumo energético	10 W
Ângulo de radiação fixo	120 grau
Lâmpada	Módulo LED
Faixa de temperatura	-20 - 55 °C
Altura total	20 mm
Temperatura da cor	6500 K
Alimentação de energia	A energia elétrica
Largura total	65 mm
Comprimento total	168,5 mm
Zona ATEX	nenhum
Designação do fabricante	10487
Tipo de produto	Iluminação para máquinas

## Acessórios

Transformador para PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Suporte para Black Series 45°	081381