

Garant**Lâmina de serra circular de dentes planos trapezoidais INOX, Ø da folha D: 305mm****Dados do pedido**

Número do pedido	584004 305
GTIN	4045197883728
Classe de artigo	51S

Descrição**Modelo:**

Com ponta de metal duro, design preciso com folha de base de alta resistência, insonorizada. Gume em metal duro de dimensões generosas para retificação frequente.

Utilização:

Folha de serra universal para o processamento de **INOX** com serras de esquadria e meia-esquadria. Corte fácil de tubos, chapas, perfis e material maciço. Também adequada para aço e materiais não ferrosos. Não adequada para ferro fundido. Com reduzida produção de rebarbas, corte rápido sem arrefecimento.

Descrição técnica

Número de dentes	72
Largura de corte B	2,2 mm
Ø do furo	25,4 mm
Ø da folha D	305 mm

Óleo de corte	HM
indicado para material	INOX
Tipo de produto	Folha de serra circular