

HOLEX**Par de luvas BASIC, Tamanho das luvas: 7****Dados do pedido**

Número do pedido	094411 7
GTIN	4045197884152
Classe de artigo	02H

Descrição**Modelo:**

Luva de algodão interlock com punho tricotado e **revestimento de nitrilo 3/4** para uma proteção segura e confortável durante trabalhos com peças oleosas, gordurosas e molhadas. Muito adequada para trabalhos de montagem, fabrico e processamento de metais, trabalhos de manutenção, processamento de peças fundidas, controlo de qualidade.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Instrução:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Tamanho das luvas	7
Categoria de proteção	Categoria II
Tipo de luvas	Luvas multiusos
Índice	1

Secar	Secagem ao ar
Propriedades das luvas	sem DMF
Propriedades das luvas	delicado com peles alérgicas
Propriedades das luvas	sem silicone
EN 388	4111X
material de suporte	Algodão
Revestimento	Nitrilo
Variante de revestimento	Revestimento de 3/4
âmbito	Multiusos
Comprimento	255 mm
Cor	amarelo
AQL	G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor.
Utilização	reutilizável
Tipo de produto	Luvas multiusos