



## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 484402 19     |
| GTIN             | 2050001937148 |
| Classe de artigo | 48B           |

## Descrição

### Modelo:

Groove width gauges with "Go" and "No Go" end. "Go" end with **wear allowance** to DIN 7164.  
Gauge body of hardened steel.

Groove width gauge with **tolerance class P9**.

### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

## Descrição técnica

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Medida nominal              | 19 mm               |
| Campo de tolerância         | P                   |
| Ajuste                      | P9                  |
| Qualidade                   | 9                   |
| Material                    | aço temperado       |
| Norma                       | DIN EN ISO 1938-1   |
| Atributo do nome do produto | P9                  |
| Calibração                  | L6                  |
| Tipo de produto             | Calibre de ranhuras |

## Prestações de serviços

|  |           |
|--|-----------|
| CalibraçãoCalibre liso passa não passa Ø máximo 20 | 028300 20 |
|--|-----------|

