

**Alicate de montagem, versão comprida, reto, comprimento total: 280****Dados do pedido**

Número do pedido	713770 280
GTIN	4003773279419
Classe de artigo	73F

Descrição**Versão:**

Permite agarrar, segurar e encaminhar pequenos tubos de cobre, parafusos e cabos, bem como outras peças redondas, através de ranhuras usinadas com uma superfície lisa. Alicate preto fosfatado, cabeça polida, punhos revestidos com plástico.

Utilização:

Adequado para agarrar, ajustar e montar trabalhos em áreas de difícil acesso graças ao seu design fino e muito longo.

Norma:

DIN ISO 5743

Material:

Aço elétrico cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

comprimento total	280 mm
Comprimento do mordente	76,5 mm
Peso	235 g
Forma da boca	oval/pontiagudo
Norma	DIN ISO 5743
Modelo do mordente	reto, dentado interno
Punho	revestido com plástico
Material	Aço elétrico cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo

Superfície	fosfatado a preto, cabeça polida
Tipo de produto	Alicate de prensão