

FLUKE®

Multímetro com imagem térmica, Tipo: 279FC**Dados do pedido**

Número do pedido

473324 279FC

GTIN

Classe de artigo

47H

Descrição**Versão:**

Multímetro digital totalmente equipado **com câmara de imagem térmica integrada**. Ecrã LCD a cores de 3,5 polegadas para melhor legibilidade. A combinação de dois medidores foi concebida para aumentar a produtividade. A termografia pode detetar problemas elétricos de forma rápida e fiável, evitando assim a necessidade de muitas medições e validações demoradas. O **Fluke Connect** liga o seu medidor ao seu smartphone através de Bluetooth®.

- **Cópia de segurança de medições e imagens.**
- **Apresentação de tendências e monitorização de processos.**
- **Elaboração e envio de relatórios por e-mail, transferência de imagens e dados de medição em tempo real.**

Norma:**IEC 61010; EN 61326-1****Material fornecido:**

Inclui cabos de medição, bateria de iões de lítio e carregador.

Descrição técnica

Calibração

I3

Calibração	I5
Precisão de base	0,09 %
Verificação do díodo	sim
Frequência	0,01 Hz – 100 kHz
Capacidade	1 nF – 10 mF
Faixa de exibição	6000
Tensão contínua CC	0,1 mV – 1000 V
Corrente alternada CA	0,1 mA – 10 A
Método de medição	TRUE RMS
Interface	Fluke Connect
Temperatura	-20 - 200 °C
Verificação da continuidade	sim
Tensão alternada CA	0,1 mV – 1000 V
Corrente contínua CC	0,1 mA – 10 A
Resistência	0,1 Ω – 50 M Ω
Categoria de sobretensão	CAT III 1000 V
Categoria de sobretensão	CAT IV 600 V
Sensibilidade térmica	$\leq 0,2$ K
Campo de visão	36×27 mm
Tamanho do detetor	80 × 60 px
Número de baterias incluídas	1
Tipo de bateria	lão de lítio
Tipo de produto	Multímetro