

bimos

Cadeira giratória industrial, espuma PU, com rodízios, baixo, Cor: BLACK**Dados do pedido**

Número do pedido	965301 BLACK
GTIN	4016849624464
Classe de artigo	96B

Descrição**Modelo:**

Assento e encosto de espuma PU macia. Fácil de cuidar, lavável, robusto e resistente a ácidos fracos e bases, bem como à ação mecânica.

Acolchoamento ergonómico de conforto com apoio lombar e punhos de empurrar práticos.

Norma:

DIN 68877

Descrição técnica

Material do pé em cruz	Aço
Profundidade do banco	470 mm
regulação contínua da altura	sim
Modelo da armação inferior	Pé em cruz com 5 braços
Altura do encosto	580 mm
Material do encosto	Espuma PU

Peso	14 kg
Modelo do pé em cruz	Jogo de rodas
Cor do material do assento	preto
Tipo de regulação da altura	Alavanca de regulação da altura
Modelo da regulação de altura	Mola pneumática
Material do assento	Espuma PU
Possível adaptação do par de apoios de braço	sim
Largura do banco	460 mm
Série	Work-Tec
Versão	com rodas
Capacidade de carga da cadeira	120 kg
Faixa de regulação da altura	450 - 630 mm
Tipo de produto	Cadeira de trabalho giratória

Acessórios

Rodas(1 jogo = 5 unidades)	963187
----------------------------	--------