

bimos

Cadeira giratória industrial, imitação de couro, com rodízios, baixo, Cor: BLACK**Dados do pedido**

Número do pedido	965307 BLACK
GTIN	4016849626659
Classe de artigo	96B

Descrição**Modelo:**

Assento e encosto com capa de imitação de couro, confortável e macio. Lavável e fácil de cuidar. Acolchoamento ergonómico de conforto com apoio lombar e punhos de empurrar práticos.

Norma:

DIN 68877

Descrição técnica

Cor do material do assento	preto
Tipo de regulação da altura	Alavanca de regulação da altura
Profundidade do banco	470 mm
Modelo da armação inferior	Pé em cruz com 5 braços
Peso	13,5 kg
Largura do banco	460 mm

Modelo da regulação de altura	Mola pneumática
Material do assento	Couro sintético
Altura do encosto	580 mm
Material do pé em cruz	Aço
Modelo do pé em cruz	Jogo de rodas
Possível adaptação do par de apoios de braço	sim
Série	Work-Tec
Versão	com rodas
Capacidade de carga da cadeira	120 kg
Faixa de regulação da altura	450 - 630 mm
Tipo de produto	Cadeira de trabalho giratória

Acessórios

Rodas(1 jogo = 5 unidades)	963187
----------------------------	--------