

bimos

Cadeira giratória industrial, imitação de couro, com corredeiras e anel para os pés, alto, Cor: BLACK**Dados do pedido**

Número do pedido	965308 BLACK
GTIN	4016849625522
Classe de artigo	96B

Descrição**Modelo:**

Assento e encosto com capa de imitação de couro, confortável e macio. Lavável e fácil de cuidar. Acolchoamento ergonómico de conforto com apoio lombar e punhos de empurrar práticos.

Norma:

DIN 68877

Descrição técnica

Altura do encosto	580 mm
Largura do banco	460 mm
Modelo da armação inferior	Pé em cruz com 5 braços
Peso	15,5 kg
Material do pé em cruz	Aço
Possível adaptação do par de apoios de braço	sim

Modelo do pé em cruz	Patins com apoio para os pés
Profundidade do banco	470 mm
Cor do material do assento	preto
Tipo de regulação da altura	Alavanca de regulação da altura
Material do assento	Couro sintético
Modelo da regulação de altura	Mola pneumática
Série	Work-Tec
Versão	altura do banco elevada
Capacidade de carga da cadeira	120 kg
Faixa de regulação da altura	590 - 860 mm
Tipo de produto	Cadeira de trabalho giratória

Acessórios

Sapata(1 jogo = 5 unidades)	963188
-----------------------------	--------