

bimos

Cadeira de trabalho giratória, estofa em tecido, com corredeiras e anel para os pés, alto, Cor: BLACK**Dados do pedido**

Número do pedido	965319 BLACK
GTIN	4016849625508
Classe de artigo	96B

Descrição**Modelo:**

Assento e encosto de estofa de tecido macio. Confortável e respirável. Acolchoamento ergonómico de conforto com apoio lombar e punhos de empurrar práticos.

Norma:

DIN 68877

Descrição técnica

Possível adaptação do par de apoios de braço	sim
Largura do banco	460 mm
Modelo do pé em cruz	Patins com apoio para os pés
Material do pé em cruz	Plástico
Cor do material do assento	preto
Modelo da armação inferior	Pé em cruz com 5 braços

Peso	15,5 kg
Material do assento	Tecido
Altura do encosto	580 mm
Tipo de regulação da altura	Alavanca de regulação da altura
Profundidade do banco	470 mm
Modelo da regulação de altura	Mola pneumática
Série	Work-Tec
Versão	altura do banco elevada
Capacidade de carga da cadeira	120 kg
Faixa de regulação da altura	590 - 860 mm
Tipo de produto	Cadeira de trabalho giratória

Acessórios

Sapata(1 jogo = 5 unidades)	963188
-----------------------------	--------