



Roquete de dentes finos "Zyklop Speed" reversível, 3/8 polegada com cabeça giratória e ejetor



Dados do pedido

Número do pedido	635190
GTIN	4013288121875
Classe de artigo	63F

Descrição

Modelo:

Cabeça de roquete de rotação livre com posições de bloqueio definidas a 0° (utilização como chave de parafusos) e a 75° e 90° em ambos os lados. Ângulo de trabalho de 5°, com disco de reversão para marcha à direita e à esquerda.

Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Indicado para:

Insertos de acionamento manual.

Descrição técnica

Designação do fabricante	8000B
Quadrado de acionamento	3/8 polegada
comprimento total	199 mm
Número de dentes	72
Ângulo de trabalho	5 grau
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado
Tipo de produto	Roquete

