



Roquete reversível de dentes finos, 3/8 polegadas com ejetor e punho rotativo



Dados do pedido

Número do pedido	635220
GTIN	3148517944619
Classe de artigo	63V

Descrição

Modelo:

Em utilização convencional, ângulo de trabalho de 6°, ao usar a **pega rotativa**, ângulo de trabalho de 0°. Com extrator e disco de reversão para marcha à direita e à esquerda.

Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Indicado para:

Insertos de acionamento manual.

Descrição técnica

Quadrado de acionamento	3/8 polegada
comprimento total	235 mm
Número de dentes	60
Ângulo de trabalho	0 - 6 grau
Tipo de produto	Roquete