

**Jogo de chaves de duas bocas, Número de chaves: 12****Dados do pedido**

Número do pedido	611000 12
GTIN	4018754057559
Classe de artigo	63A

Descrição**Modelo:**

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.

Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

Material fornecido:

Cada 1 chave de boca dupla n.º 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Tam. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Descrição técnica

Número de chaves	12
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
Posição da boca 1	15 grau
Posição da boca 2	15 grau
Tipo de produto	Chave de parafusos

Acessórios

Chave de duas bocas Tamanhos da chave 10X11	610100 10X11
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 12X13	610100 12X13
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 14X15	610100 14X15
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 16X17	610100 16X17
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 18X19	610100 18X19
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 20X22	610100 20X22
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 21X23	610100 21X23
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 24X26	610100 24X26
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 27X32	610100 27X32
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 30X34	610100 30X34
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 6X7	610100 6X7
Chave de duas bocas Tamanhos da chave 8X9	610100 8X9
Suporte de plástico para pinças para número de chaves 12	611500 12