

**Chave de duas bocas, cromado, Tamanhos da chave: 25X28mm****Dados do pedido**

Número do pedido	610950 25X28
GTIN	4045197441485
Classe de artigo	62A

Descrição**Modelo:**

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com eixo oval.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descrição técnica

altura máxima da boca h	9 mm
largura máxima da boca b1	56 mm
Tamanho da chave a_2	28 mm
Tamanho da chave a_1	25 mm
largura máxima da boca b2	62 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
Comprimento da chave L	274 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posição da boca 1	15 grau
Posição da boca 2	15 grau

Superfície	cromado
Atributo do nome do produto	cromado
não produz faíscas	não
tamanhos de chave iguais dos dois lados	não
Tipo de produto	Chave de parafusos