

**Jogo de chaves de duas bocas, Número de chaves: 11ZOLL****Dados do pedido**

Número do pedido	611000 11ZOLL
GTIN	4018754080779
Classe de artigo	63A

Descrição**Modelo:**

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.

Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

Material fornecido:

Cada 1 chave de boca dupla n.º 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 25/32×13/16; 7/8×15/16; 1.1/8×1.5/16 de polegada em saco enrolável em tecido

Descrição técnica

Número de chaves	11
Medidas dos tamanhos de chave	imperial
Posição da boca 1	15 grau
Posição da boca 2	15 grau
Tipo de produto	Chave de parafusos

Acessórios

Chave de boca dupla, polegada Tipo 1	610120 1
Chave de boca dupla, polegada Tipo 10	610120 10
Chave de boca dupla, polegada Tipo 13	610120 13
Chave de boca dupla, polegada Tipo 16	610120 16
Chave de boca dupla, polegada Tipo 18	610120 18
Chave de boca dupla, polegada Tipo 19	610120 19
Chave de boca dupla, polegada Tipo 22	610120 22
Chave de boca dupla, polegada Tipo 3	610120 3
Chave de boca dupla, polegada Tipo 32	610120 32
Chave de boca dupla, polegada Tipo 5	610120 5
Chave de boca dupla, polegada Tipo 8	610120 8
Chave de boca dupla, polegada Tipo 9	610120 9
Suporte de plástico para pinças para número de chaves 12	611500 12