

HOLEX**Rolo abrasivo de lamelas tecido (A), Ø 100x50 mm, Granulometria: 60****Dados do pedido**

Número do pedido	568464 60
GTIN	4045197680655
Classe de artigo	52E

Descrição**Modelo:**

Disposição das lâminas em leque do tecido abrasivo em torno do eixo do rolo abrasivo. Dimensões padrão Ø 100x100 mm ou modelo estreito Ø 100x50 mm para o processamento de pequenas superfícies. Orifício de suporte de Ø 19 mm com ranhura de chaveta múltipla.

Utilização:

Para **remoção de ferrugem, desincrustação, rebarbagem** e para a retificação longitudinal.

Instrução:

Para compensação da largura em rolos estreitos Ø 100x50 mm, usar o conjunto de anéis distanciadores n.º 568439.

Descrição técnica

n.º de rotações recomendado	3700 r,p,m,
Granulometria	60
Base abrasiva	Tecido
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Ø do rolo	100 mm

Largura do rolo	50 mm
Atributo do nome do produto	Ø 100×50 mm
Ø do furo	19 mm
Tipo de produto	Rolo abrasivo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Vernizes	condicionalmente adequado		
seco	adequado		