



Transdutor de medição "FMT", binário máximo: 400Nm



Dados do pedido

Número do pedido	654350 400
GTIN	5060922233073
Classe de artigo	66D

Descrição

Modelo:

- Sensores estáticos completos com cabo (2 m) para ligação direta ao n.º 654300 ou 654340 (reconhecimento automático dos dados de calibração).
- Fixação direta à superfície de trabalho com 3 parafusos (não incluídos).

Material fornecido:

Inclui o certificado de calibração UKAS à direita.

Até ao tam. 150, incluindo, com simulador de aparafusadoras para verificação de chaves de fendas elétricas e pneumáticas. Numa caixa de plástico resistente.

Instrução:

Não é adequado para chaves de impactos!

Descrição técnica

Faixa de medição	20 - 400 Nm
binário máximo	400 Nm
Alojamento do quadrado	1/2 polegada
Alojamento do quadrado	3/4 polegada
Calibração	O4
Sentido de aperto	Aperto à direita

Precisão de medição do binário	±0,5 %
Protocolo de teste	Relatório de ensaio do fabricante
Tipo de produto	Verificador de binário

Prestações de serviços

Calibração, à direitaVerificador / sensor de binário Tipo 400	020120 400
---	------------