

**Rolo abrasivo de lamelas velo (A), Ø 100×100 mm, Comparação da granulometria: 100****Dados do pedido**

Número do pedido	568475 100
GTIN	4045197526731
Classe de artigo	52E

Descrição**Modelo:**

Dimensões padrão **Ø 100×100 mm** ou modelo estreito **Ø 100×50 mm** para o processamento de pequenas superfícies. Orifício de suporte de Ø 19 mm com ranhura de chaveta múltipla. Velo misturado com corindo normal (A).

Utilização:

Limpeza rápida e **alisamento** de superfícies.

Instrução:

Para compensação da largura em rolos estreitos Ø 100×50 mm, usar o conjunto de anéis distanciadores n.º 568439.

Descrição técnica

Base abrasiva	Velo de limpeza
n.º de rotações recomendado	2800 r,p,m,
Comparação da granulometria	100
Abreviatura abrasivo	A
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %

Ø do rolo	100 mm
Largura do rolo	100 mm
Atributo do nome do produto	Ø 100×100 mm
Ø do furo	19 mm
Tipo de produto	Rolo abrasivo de velo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Vernizes	condicionalmente adequado		
seco	adequado		