

**Chave combinada boca-luneta, Tamanho da chave: 3,2****Dados do pedido**

Número do pedido	613500 3,2
GTIN	4018754019083
Classe de artigo	63A

Descrição**Versão:**

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.

Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência. Lado do anel com perfil **AS-Drive**. (tam. 3,2 – 5 com sextavado).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

Nota:**Vantagem:**

- Os parafusos são presos nos flanges. – Os parafusos são protegidos. – Vida mais longa do parafuso.
- Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta. – Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.

Descrição técnica

Comprimento da chave L	75 mm
altura máxima da boca h ₁	3 mm
Tamanho da chave	3,2 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
altura máxima do anel h _{2 máx.}	3,2 mm
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Posição do anel	15 grau
Método de produção	forjado por estampagem
Material	Chrome-Alloy-Steel
Superfície	cromado sobre níquel
Tipo de produto	Chave de parafusos