

**Chave combinada polegadas, Tamanho da chave: 1/2****Dados do pedido**

Número do pedido	613520 1/2
GTIN	4018754020157
Classe de artigo	63A

Descrição**Versão:**

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.

Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência. Lado do anel com perfil **AS-Drive**. (tam. 3,2 – 5 com sextavado).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

Nota:

AS-Drive – o perfil especial. Um perfil extremamente preciso – projetado para a indústria aeroespacial. As ferramentas com esta funcionalidade de perfil podem ser identificadas pelo sinal **AS-Drive**. **Vantagens:**

- **Os parafusos são presos nos flanges. – Os parafusos são protegidos. – Vida mais longa do parafuso.**
- **Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta. – Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.**

Vantagem:

- **Os parafusos são presos nos flanges. – Os parafusos são protegidos. – Vida mais longa do parafuso.**
- **Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta. – Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.**

Descrição técnica

altura máxima da boca h1	6,5 mm
Comprimento da chave L	160 mm

Tamanho da chave	1/2 polegada
Medidas dos tamanhos de chave	imperial
altura máxima do anel $h_{2\text{ máx.}}$	11 mm
Posição do anel	15 grau
Tipo de produto	Chave de parafusos