



## Chave combinada boca-luneta, Tamanho da chave: 22mm



### Dados do pedido

Número do pedido	613500 22
GTIN	4018754018871
Classe de artigo	63A

### Descrição

#### Modelo:

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita. Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência. Lado do anel com perfil **AS-Drive**. (tam. 3,2 – 5 com sextavado).

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

#### Instrução:

#### Vantagem:

- **Os parafusos são presos nos flanges. – Os parafusos são protegidos. – Vida mais longa do parafuso.**
- **Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta. – Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.**

### Descrição técnica

Tamanho da chave	22 mm
altura máxima da boca h <sub>1</sub>	10 mm
Comprimento da chave L	260 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
altura máxima do anel h <sub>2 máx.</sub>	15 mm
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Posição do anel	15 grau
Método de produção	forjado por estampagem
Material	Chrome-Alloy-Steel
Superfície	cromado sobre níquel
Tipo de produto	Chave de parafusos