

STAHLWILLE®

## Chave combinada polegadas, Tamanho da chave: 13/64



### Dados do pedido

Número do pedido	613520 13/64
GTIN	4018754020065
Classe de artigo	63A

### Descrição

**Versão:**

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.

Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência. Lado do anel com perfil **AS-Drive**. (tam. 3,2 – 5 com sextavado).

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

**Nota:**

**AS-Drive** – o perfil especial. Um perfil extremamente preciso – projetado para a indústria aeroespacial. As ferramentas com esta funcionalidade de perfil podem ser identificadas pelo sinal **AS-Drive**. **Vantagens:**

- **Os parafusos são presos nos flanges. – Os parafusos são protegidos. – Vida mais longa do parafuso.**
- **Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta. – Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.**

**Vantagem:**

- **Os parafusos são presos nos flanges. – Os parafusos são protegidos. – Vida mais longa do parafuso.**
- **Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta. – Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.**

### Descrição técnica

Comprimento da chave L	95 mm
altura máxima da boca h1	3 mm

Tamanho da chave	13/64 polegada
Medidas dos tamanhos de chave	imperial
altura máxima do anel $h_2$ máx.	3,2 mm
Posição do anel	15 grau
Tipo de produto	Chave de parafusos